

# Wrist temperature measurement face recognition terminal



**Scenario**  
Access control and attendance  
of office buildings, communities,  
parks, campuses and other places.

## TERMINALE DI RICONOSCIMENTO FACCIALE CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL POLSO

- Opzione "**Maschera**" attivata: se maschera non presente, richiesta vocale "*Nessuna maschera*" e non si attiva la misurazione della temperatura del polso
- Riconoscimento: per soggetti registrati il riconoscimento biometrico del viso o tramite smartcard (opzionale)
- A riconoscimento avvenuto si misura la temperatura del polso e se entro i limiti prestabiliti si apre il varco; in caso contrario si attiva l'allarme ed il varco resta chiuso. I dati della temperatura vengono registrati
- Soggetti non registrati: eseguita la registrazione biometrica del viso si procede alla misurazione della temperatura del polso: se entro i limiti prestabiliti si apre il varco; in caso contrario si attiva l'allarme ed il varco resta chiuso. I dati della temperatura vengono registrati
- La funzione di misurazione della temperatura può essere disattivata dopo il periodo epidemico; il terminale può quindi essere utilizzato per il controllo delle presenze per il riconoscimento dei volti
- Dopo il periodo dell'epidemia: La funzione di misurazione della temperatura può essere disattivata dopo il
- Temperatura limite e allarme: il valore della temperatura ammessa può essere personalizzato e il terminale può anche azionare un allarme esterno
- Messaggi vocali: il terminale pronuncia "la temperatura è all'interno dell'intervallo" oppure "la temperatura è fuori dall'intervallo" in funzione del rilevamento; il terminale può essere collegato ad un altoparlante esterno
- Lingue: supporto di più lingue e voci

### SPECIFICHE

- Touch screen capacitivo da 5 pollici – 854x480
- Configurazione standard: TCP/IP, WIFI, **USB** flash drive
- Controllo accessi, collegamento degli allarmi, connessione a rilevatore accessi esterno, ingresso Wiegand 26/34
- Errore di misura della temperatura del polso : 0.2-0.3 °C
- Distanza per la misura della temperatura del polso: 1-3 cm.
- Velocità massima di lettura della temperatura: 1s.

**p**  
**d**

Partner Data srl  
Via Olivari, 9  
20131 Milano  
[www.partnerdata.it](http://www.partnerdata.it)  
tel. 02.2614 7380

